

酸、アルカリなどの大量の漏洩には、ソックス、ピローもあわせてご使用下さい。



124CR

- 油性、水性液体だけでなく、酸やアルカリも吸収することができます。
- ソックスで漏洩した液体を囲い込み、拡大を防ぎ、ピローで内側にたまった液体を吸収します。
- 広範囲におよぶ大量の液体漏れには直径13cmのソックス (HA1010)をおすすめします。
- ピローは表面積が広く、大量の液体をすばやく吸収することができます。

#### ハズマツピグ®ソックス



<b>124CR</b>	サイズ:直径8cm×長さ117cm 入数:12本/箱 重量:約5.1kg/箱 吸収量:約3ℓ/本、約36ℓ/箱
<b>PIG301</b>	サイズ:直径8cm×長さ3m 入数:6本/箱 重量:約6.4kg/箱 吸収量:約7.5ℓ/本、約45ℓ/箱
<b>HA1010</b>	サイズ:直径13cm×長さ3m 入数:2本/箱 重量:約6.8kg/箱 吸収量:約34ℓ/本、約68ℓ/箱



HR7015

#### ハズマツピグ®ピロー



<b>PIL302</b>	サイズ:縦20cm×横20cm×厚み3cm 入数:小型20個/箱 重量:約3.4kg/箱 吸収量:約887ml/個、約17.8ℓ/箱
<b>PIL306</b>	サイズ:縦20cm×横20cm×厚み3cm 入数:小型10個/箱 重量:約1.8kg/箱 吸収量:約887ml/個、約8.9ℓ/箱
<b>PIL307</b>	サイズ:縦20cm×横43cm×厚み5cm 入数:中型10個/箱 重量:約3.2kg/箱 吸収量:約2.25ℓ/個、約22.5ℓ/箱
<b>HR7015</b>	サイズ:縦43cm×横41cm×厚み5cm 入数:大型10個/箱 重量:約7.1kg/箱 吸収量:約3.8ℓ/個、約38ℓ/箱

ご注意:ピグ®ハズマツ製品は、ほとんどの酸やアルカリに対応可能ですが、薬品の変質、使用環境や状況、薬品同士が混合して化学変化を生じる場合等には対応しえないことが十分考えられますので、ご注意ください。安全のため、あらかじめご使用になる液体の対応を、ピグ®ハズマツ製品で確認することをおすすめいたします。サンプルのご要望や対応可能な液体など、詳細についてはお問い合わせください。

ハズマツピグ®パルプは、少量の化学薬品の漏洩に最適です。

- 100%ポリプロピレンで、ほとんどの酸やアルカリ、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
- 危険な液体漏れをすばやく吸収できます。



#### ハズマツピグ®パルプ



**HA8010**

入目:約2.3kg/箱  
吸収量:約22.7ℓ/箱

ご注意:安全のため、あらかじめご使用になる液体の対応を確認することをおすすめします。

