

酸、アルカリなどの液体漏れには、ハズマットピグ®マットをおすすめします。



- ハズマットピグ®マットは、酸、アルカリなどの液体を吸収します。
- 均等に配置されたボンディングポイントが、より多くの液体をすばやく吸収します。
- ロールは広範囲の液体漏れをカバーし、マットは液体の拭き取りに最適です。

- 実験台の上など少量の漏洩にもおすすめのコンパクトタイプもあります。(MAT351A)
- 2種類の厚みからお選びください。
- ミシン目や、ハサミやカッターなどで簡単にカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。

ハズマットピグ®マット(ミシン目入り)



MAT310A	サイズ:縦38cm×横51cm×厚み3mm 入数:50枚/箱 重量:約4.1kg/箱 吸収量:約836ml/枚、約41.8ℓ/箱
MAT301A	サイズ:縦38cm×横51cm×厚み3mm 入数:100枚/箱 重量:約8.2kg/箱 吸収量:約836ml/枚、約83.6ℓ/箱
MAT351A	ディスペンサーボックス入り サイズ:縦25cm×横33cm×厚み3mm 入数:100枚/箱 重量:約3.7kg/箱 吸収量:約362ml/枚、約36.2ℓ/箱
MAT302A	サイズ:縦38cm×横51cm×厚み1.5mm 入数:200枚/箱 重量:約8.2kg/箱 吸収量:約418ml/枚、約83.6ℓ/箱
MAT309A	サイズ:幅76cm×長さ45m×厚み3mm 入数:1巻/袋 重量:約13.6kg/袋 吸収量:約150.5ℓ/袋

ご注意:ピグ®ハズマット製品は、ほとんどの酸やアルカリに対応可能ですが、薬品の変質、使用環境や状況、薬品同士が混合して化学変化を生じる場合等には対応しえないことが十分考えられますので、ご注意ください。また、安全のため、あらかじめご使用になる液体の対応を、ピグ®ハズマット製品で確認することをおすすめいたします。サンプルのご要望や対応可能な液体など、詳細についてはお問い合わせください。



MAT310A



MAT301A



MAT351A



MAT309A